

測定結果			承認	確認	測定 大橋 2025/07/10 オーディオG
機種	TU-8185 / Ei ECL805E仕様				
お客様	様	管理番号			
測定日	2025年7月10日				

真空管構成と設定

真空管 複合管	ブランド名	名称	本数	設定確認	
				L	R
	Ei	ECL805E	2	-	-

1.残留ノイズ 入力ショート	L (mV)	R (mV)	max(mV)
	0.5	0.5	1.0

確認	レ	0.5	0.5	入力開放時
	レ	0.5	0.5	VR中央位置

okの場合「レ」を記入、枠内に数値

2.最大出力

出力 W	出力		typical
	L	R	
最大出力(W)	1.8	1.8	1.8
最大出力(V)	3.8	3.8	-

測定負荷: 8Ω 抵抗

3.周波数特性

-3dB	Lch	Rch	typical
LO(Hz)	35	35	30
HI (KHz)	57	57	30

at 1kHz 1W/-3dB

4.ゲイン

	L	R	typical
ゲイン(dB)	21.5	21.3	21±1

at 1kHz 1W

5.測定時電圧, 消費電流

1次側AC電圧	100.0
AC電流(A)	0.7

6.左右レベル差

	Lch	Rch	max(dB)
VR max	0.0	-0.2	±1.5
VR 10時	0.0	0.7	
VR 9時	0.0	0.8	

7.自主検査項目

外観	レ	外的損傷、表示
底面水平度	レ	
通電検査	レ	
聴感ノイズ	レ	耳障りでない事
打診	レ	
絶縁抵抗	レ	:500V 1MΩ以上
絶縁耐力	レ	:1000V 1min

→ okの場合レを記入

8.気づいたこと、その他

全測定項目問題なし

機構系締結確認	OK
内部配線確認	OK
測定確認	OK
聴感確認	OK
接点洗浄	OK

本データは添付球実装時のものです。
真空管の位置や管種変更により、ノイズ特性、
左右ゲイン等が大きく劣化する可能性があります。
ますのでご注意ください。

