

測定結果				承認	確認	測定
機種	SV-9T前期 / Telefunken PCL86仕様					大橋 2026/09/12 オーディオG
お客様	様	管理番号	84955			
測定日	2026年9月12日					

真空管構成と設定

真空管	ブランド名	名称	本数
複合管	Telefunken	PCL86	4

1.残留ノイズ 入力ショート	L (mV)	R (mV)	typical
	0.5	0.5	< 1

確認	レ	0.9	0.9	入力開放時
	レ	0.6	0.6	VR中央位置

2.最大出力

出力 W	出力		
	L	R	
最大出力(W)	7.0	6.8	7
最大出力(V)	7.5	7.4	7.5

測定:8Ω 抵抗負荷

3.周波数特性

-3dB	Lch	Rch	
LO(Hz)	13.0	13.5	15
HI (KHz)	> 50	> 50	50

at 1kHz 1W/-3dB

4.ゲイン

	L	R	typical
ゲイン(dB)	35.1	35.0	36±1

at 1kHz 1W

5.測定時電圧, 消費電流

1次側AC電圧	100.0
AC電流(A)	0.7

6-1.左右の信号確認

	入力	Lch	Rch	VR動作
左右確認	LINE	レ	レ	レ

okの場合「レ」

7.自主検査項目(PSE) サンバレー記入

外観	レ	外的損傷、表示
底面水平度	レ	
通電検査	レ	
聴感ノイズ	レ	耳障りでない事
打診	レ	
絶縁抵抗	レ	: 500V 1MΩ以上
絶縁耐力	レ	: 1000V 1min

→ okの場合 レ を記入

8.気づいたこと、その他

全測定項目問題なし

機構系締結確認	OK
内部配線確認	OK
測定確認	OK
聴感確認	OK
接点洗浄	OK

本データは添付球実装時のものです。
真空管の位置や管種変更により、ノイズ特性、
左右ゲイン等が大きく劣化する可能性があります。
ますのでご注意ください。

